

Garant**Držák na vyvrtávací tyče GARANT Master Eco Typ E2, VDI 30, Otvor d2 (H7): 12mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	319225 12
GTIN	4067263107842
Třída artiklu	31V

Popis**Provedení:**

- Povrchově kaleno HRC 58+/-2.
- Všechny funkční plochy broušené.
- Provrtaná stopka VDI.
- Se dvěma kulovými tryskami.

Výhoda:

- Vhodné i pro delší vyvrtávací tyče.
- Individuální nastavení délky vyvrtávacích tyčí.

Použití:

Pro vnitřní obrábění s držákem na vyvrtávací tyče.

Technický popis

Otvor d ₂ (H7)	12 mm
Ø H ₁	28 mm
Ø L ₃	22 mm
Ø L ₇	92,5 mm
Ø L ₆	65 mm
Ø D ₆	68 mm

Ø H ₃	21,5 mm
Ø D ₈	55 mm
Tvar	E
Velikost VDI	VDI 30
d ₇	16,5 mm
Barevný kód stopky VDI	VDI 30
Druh produktu	Držák vyvrtávací tyče VDI