

Garant

Držák na vyvrtávací tyče GARANT Master Eco Typ E2, VDI 40, Otvor d2 (H7): 16mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	319235 16
GTIN	4067263108023
Třída artiklu	31V

Popis

Provedení:

- Povrchově kaleno HRC 58+/-2.
- Všechny funkční plochy broušené.
- Provrtaná stopka VDI.
- Se dvěma kulovými tryskami.

Výhoda:

- Vhodné i pro delší vyvrtávací tyče.
- Individuální nastavení délky vyvrtávacích tyčí.

Použití:

Pro vnitřní obrábění s držákem na vyvrtávací tyče.

Upozornění:

Není vhodné k použití s redukčním pouzdrem.

Technický popis

Otvor d ₂ (H7)	16 mm
Ø D ₈	65 mm
Ø L ₆	75 mm
Ø L ₇	110,5 mm
Ø H ₁	32,5 mm

Technický list

Ø H ₃	23,5 mm
Ø D ₆	83 mm
Ø L ₃	22 mm
Tvar	E
Velikost VDI	VDI 40
d ₇	20,5 mm
Barevný kód stopky VDI	VDI 40
Druh produktu	Držák vyvrtávací tyče VDI