

**Garant****Vyvrtávací tyč HSS, pravý, Ø stopky / velikost destičky: 0810/07mm****Údaje o objednávce**

|                |                |
|----------------|----------------|
| Artikové číslo | 260332 0810/07 |
| GTIN           | 4045197652898  |
| Třída artiklu  | 21T            |

**Technický popis**

|  |                   |
|--|-------------------|
| Šířka hrdla L <sub>4</sub>                   | 8 mm              |
| Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 269028 7          |
| Vhodná vyměnitelná břitová destička          | DC.. 0702..       |
| Délka hlavy L <sub>1</sub>                   | 22 mm             |
| Ø minimálního předvrtání D <sub>min</sub>    | 12,5 mm           |
| Velikost destiček                            | 7 mm              |
| Středové přesazení L <sub>3</sub>            | 7 mm              |
| ISO kód držáku                               | AH0810H SDUCR/L07 |
| Celková délka L                              | 100 mm            |
| Upínací výška L <sub>2</sub>                 | 9 mm              |
| Úhel nastavení κ                             | 93 stupeň         |
| Užitná hloubka T                             | 5 mm              |
| Ø stopky D <sub>s</sub>                      | 10 mm             |
| Norma  | Výrobní norma     |
| Způsob použití                               | pravý             |
| Hloubka vnitřního soustružení do             | 5xD               |
| Řezný materiál                               | HSS               |

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Vnitřní chlazení | ano                          |
| Použití          | podélné soustružení, vnitřní |
| Druh produktu    | vyvrtávací tyč               |

## Příslušenství

|  |            |
|--|------------|
| Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 7   | 269028 7   |
| PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX8                                | 674248 TX8 |
| Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm | 659957 500 |