

**WNMG 080408, Typ: CA510****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	252014 CA510
GTIN	4960664700370
Třída artiklu	25E

Popis

WNMG 080408 CA510 Druh: CA510

Lamač třísek: HQ

Hloubka řezu a_p : 0,5 - 2 mm

Posuv f : 0,07 - 0,3 mm/ot,

Řezná rychlost v_c hlavní použití: 80 - 450 m/min

Technický popis

Rohový rádius	0,8 mm
Hloubka řezu a_p	0,5 - 2 mm
Podmínky řezu	kontinuální
Posuv f	0,07 - 0,3 mm/ot,
Lamač třísek	HQ
Hlavní způsob použití	P
Řezná rychlost v_c hlavní použití	80 - 450 m/min
Druh	CA510

Přiřazení dokončování/hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	WNMG 080408
Počet výměn/řezání	6
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení