


**Garant****WNMG 060404, Typ: HB7020**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	252062 HB7020
GTIN	4045197699602
Třída artiklu	21G

## Technický popis

Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Lamač třísek	SM
Posuv f	0,2 - 0,5 mm/ot,
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	120 - 350 m/min
Rohový rádius	0,4 mm
Hlavní způsob použití	P
Hloubka řezu $a_p$	0,5 - 4 mm
Typ	HB7020
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	WNMG 060404
Počet výměn/řezání	6

Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení