

**Garant****Vyvrtávací tyč HSS, pravý, Ø stopky / velikost destičky: 20/11 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260328 20/11
GTIN	4045197652829
Třída artiklu	21T

**Technický popis**

ISO kód držáku	AH20R SDQCR/L11
Středové přesazení $L_3$	12,5 mm
Délka hlavy $L_1$	40 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 8
Vhodná vyměnitelná břitová destička	DC.. 11T3..
Velikost destiček	11 mm
Ø minimálního předvrtání $D_{min}$	25 mm
Celková délka L	200 mm
Upínací výška $L_2$	18 mm
Úhel nastavení $\kappa$	107,5 stupeň
Ø stopky $D_s$	20 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	pravý
Hloubka vnitřního soustružení do	5xD
Řezný materiál	HSS
Vnitřní chlazení	ano
Použití	podélné soustružení, vnitřní

Druh produktu

vyvrtávací tyč

**Příslušenství**

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 8

269028 8

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX15

674248 TX15

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm

659957 500