

**Garant****Vyvrtávací tyč HSS, levý, Ø stopky / velikost destičky: 12/07mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260333 12/07
GTIN	4045197653000
Třída artiklu	21T

**Technický popis**

Velikost destiček	7 mm
ISO kód držáku	AH12M SDUCR/L07
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 7
Středové přesazení L <sub>3</sub>	8 mm
Ø minimálního předvrtání D <sub>min</sub>	16 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	DC.. 0702..
Délka vyložení L <sub>1</sub>	60 mm
Celková délka L	150 mm
Upínací výška L <sub>2</sub>	11 mm
Úhel nastavení κ	93 stupeň
Ø stopky D <sub>s</sub>	12 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	levý
Hloubka vnitřního soustružení do	5×D
Řezný materiál	HSS
Vnitřní chlazení	ano
Použití	podélné soustružení, vnitřní

Druh produktu

vyvrtávací tyč

## Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX8

674248 TX8

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 7

269028 7

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm

659957 500