

Garant**Vyvrtávací tyč TK, levý, Ø stopky / velikost destičky: 10/07mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260319 10/07
GTIN	4045197652713
Třída artiklu	21T

Technický popis

ISO kód držáku	E10K SDUCR/L07
Středové přesazení L ₃	7 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 7
Ø minimálního předvrtání D _{min}	12,5 mm
Velikost destiček	7 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	DC.. 0702..
Celková délka L	125 mm
Upínací výška L ₂	9,6 mm
Úhel nastavení κ	93 stupeň
Ø stopky D _s	10 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	levý
Hloubka vnitřního soustružení do	8xD
Řezný materiál	TK
Vnitřní chlazení	ano
Použití	Podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	vyvrtávací tyč

Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx®
TX8

674248 TX8

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 7

269028 7

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné
čepě Maximální utahovací moment 500 cNm

659957 500