

**Garant****Vyvrtávací tyč HSS, pravý, Ø stopky / velikost destičky: 10/07mm****Údaje o objednávce**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 260332 10/07  |
| GTIN           | 4045197652904 |
| Třída artiklu  | 21T           |

**Technický popis**

|  |                              |
|--|------------------------------|
| Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 269028 7                     |
| ISO kód držáku                               | AH10K SDUCR/L07              |
| Velikost destiček                            | 7 mm                         |
| Středové přesazení L <sub>3</sub>            | 9 mm                         |
| Ø minimálního předvrtání D <sub>min</sub>    | 14 mm                        |
| Vhodná vyměnitelná břitová destička          | DC.. 0702..                  |
| Délka vyložení L <sub>1</sub>                | 50 mm                        |
| Celková délka L                              | 125 mm                       |
| Upínací výška L <sub>2</sub>                 | 9 mm                         |
| Úhel nastavení κ                             | 93 stupeň                    |
| Ø stopky D <sub>s</sub>                      | 10 mm                        |
| Norma  | Výrobní norma                |
| Způsob použití                               | pravý                        |
| Hloubka vnitřního soustružení do             | 5×D                          |
| Řezný materiál                               | HSS                          |
| Vnitřní chlazení                             | ano                          |
| Použití                                      | podélné soustružení, vnitřní |

Druh produktu

vyvrtávací tyč

## Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX8

674248 TX8

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 7

269028 7

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm

659957 500