

Garant**WN.G 060408, Typ: HB7215**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	252064 HB7215
GTIN	4045197665492
Třída artiklu	21G

Popis

WN.G 060408 HB7215 Druh: HB7215
Lamač třísek: GM
Tolerance: M
Hloubka řezu a_p : 1,5 - 5 mm
Posuv f : 0,25 - 0,6 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 180 - 300 m/min

Technický popis

Hlavní způsob použití	K
Hloubka řezu a_p	1,5 - 5 mm
Podmínky řezu	silně přerušovaný
Rohový rádius	0,8 mm
Lamač třísek	GM
Řezná rychlost v_c hlavní použití	180 - 300 m/min
Posuv f	0,25 - 0,6 mm/ot,

Druh	HB7215
Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	WNMG 060408
Počet výměn/řezání	6
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení