

Garant**Vyvrtávací tyč HSS, levý, Ø stopky / velikost destičky: 1216/07mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260333 1216/07
GTIN	4045197653017
Třída artiklu	21T

Technický popis

Velikost destiček	7 mm
Šířka hrdla L_4	12 mm
Středové přesazení L_3	11 mm
Délka hlavy L_1	36 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	DC.. 0702..
ISO kód držáku	AH1216M SDUCR/L07
Ø minimálního předvrtání D_{min}	19,5 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 7
Celková délka L	150 mm
Upínací výška L_2	15 mm
Úhel nastavení κ	93 stupeň
Užitná hloubka T	5 mm
Ø stopky D_s	16 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	levý
Hloubka vnitřního soustružení do	5xD
Řezný materiál	HSS

Vnitřní chlazení	ano
Použití	podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	vyvrtávací tyč

Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 7	269028 7
PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500