

**Garant****Vyvrtávací tyč TK, levý, Ø stopky / velikost destičky: 12/07mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260319 12/07
GTIN	4045197652720
Třída artiklu	21T

**Technický popis**

Vhodná vyměnitelná břitová destička	DC.. 0702..
ISO kód držáku	E12M SDUCR/L07
Velikost destiček	7 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 7
Středové přesazení L <sub>3</sub>	9 mm
Ø minimálního předvrtání D <sub>min</sub>	15 mm
Celková délka L	150 mm
Upínací výška L <sub>2</sub>	11,6 mm
Úhel nastavení κ	93 stupeň
Ø stopky D <sub>s</sub>	12 mm
Norma	DIN 8024
Způsob použití	levý
Hloubka vnitřního soustružení do	8xD
Řezný materiál	TK
Vnitřní chlazení	ano
Použití	Podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	vyvrtávací tyč

---

## Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx®  
TX8

674248 TX8

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 7

269028 7

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné  
čepule Maximální utahovací moment 500 cNm

659957 500