

**Garant****Vyvrtávací tyč HSS, pravý, Ø stopky / velikost destičky: 1012/07mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260332 1012/07
GTIN	4045197652911
Třída artiklu	21T

**Technický popis**

Šířka hrdla $L_4$	10 mm
Délka hlavy $L_1$	28 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 7
Ø minimálního předvrtání $D_{min}$	15,5 mm
Středové přesazení $L_3$	9 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	DC.. 0702..
ISO kód držáku	AH1012K SDUCR/L07
Velikost destiček	7 mm
Celková délka L	125 mm
Upínací výška $L_2$	11 mm
Úhel nastavení $\kappa$	93 stupeň
Užitná hloubka T	5 mm
Ø stopky $D_s$	12 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	pravý
Hloubka vnitřního soustružení do	5xD
Řezný materiál	HSS

Vnitřní chlazení	ano
Použití	podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	vyvrtávací tyč

## Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 7	269028 7
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500