

Garant**Vyvrtávací tyč HSS, levý, Ø stopky / velikost destičky: 16/07mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260333 16/07
GTIN	4045197653024
Třída artiklu	21T

Technický popis

Délka vyložení L ₁	80 mm
ISO kód držáku	AH16Q SDUCR/L07
Ø minimálního předvrtání D _{min}	20 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 7
Velikost destiček	7 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	DC.. 0702..
Středové přesazení L ₃	10 mm
Celková délka L	180 mm
Upínací výška L ₂	15 mm
Úhel nastavení κ	93 stupeň
Ø stopky D _s	16 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	levý
Hloubka vnitřního soustružení do	5×D
Řezný materiál	HSS
Vnitřní chlazení	ano
Použití	podélné soustružení, vnitřní

Druh produktu

vyvrtávací tyč

Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 7

269028 7

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX8

674248 TX8

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm

659957 500