

Garant**Vyvrtávací tyč TK, levý, Ø stopky / velikost destičky: 16/07mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260319 16/07
GTIN	4045197652737
Třída artiklu	21T

Technický popis

Ø minimálního předvrtání D_{min}	19 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	DC.. 0702..
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 7
ISO kód držáku	E16R SDUCR/L07
Velikost destiček	7 mm
Středové přesazení L_3	11 mm
Celková délka L	200 mm
Upínací výška L_2	15,6 mm
Úhel nastavení κ	93 stupeň
Ø stopky D_s	16 mm
Norma	DIN 8024
Způsob použití	levý
Hloubka vnitřního soustružení do	8xD
Řezný materiál	TK
Vnitřní chlazení	ano
Použití	Podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	vyvrtávací tyč

Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx®
TX8

674248 TX8

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 7

269028 7

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné
čepě Maximální utahovací moment 500 cNm

659957 500