


Vyvrtačací tyč ocel, pravý, Ø stopky / velikost destičky: 25/11 mm

Údaje o objednávce

Artikové číslo	260338 25/11
GTIN	4960664579655
Třída artiklu	25U

Popis
Provedení:

Aerodynamický kanálek na třísky pro zlepšené odvádění třísek, snížený sklon k vibracím, stabilní obrábění.

Vnitřní chlazení: ano

Ø stopky D_3 : 25 mm

ISO kód držáku: A25S SDUCR/L11

Úhel nastavení κ : 93 stupeň

Vhodná vyměnitelná břitová destička: DC.. 11T3..

Ø minimálního předvrtání D_{min} : 32 mm

Středové přesazení L_3 : 19 mm

Technický popis

Šroub pro vyměnitelné destičky	269022 3
ISO kód držáku	A25S SDUCR/L11
Délka vyložení L_1	125 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	DC.. 11T3..
Ø minimálního předvrtání D_{min}	32 mm
Středové přesazení L_3	19 mm
Velikost destiček	11 mm
Celková délka L	250 mm
Upínací výška L_2	24 mm
Úhel nastavení κ	93 stupeň

Ø stopky D _s	25 mm
Způsob použití	pravý
Hloubka vnitřního soustružení do	5×D
Norma	DIN 8024
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	vyvrtávací tyč

Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx®, stopka E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659906 500
Upínací šroub Typ 3	269022 3