

**Garant****Vyvrtávací tyč TK, levý, Ø stopky / velikost destičky: 20/11mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260319 20/11
GTIN	4045197652744
Třída artiklu	21T

**Technický popis**

ISO kód držáku	E20S SDUCR/L11
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 8
Vhodná vyměnitelná břitová destička	DC.. 11T3..
Velikost destiček	11 mm
Středové přesazení L <sub>3</sub>	13,1 mm
Ø minimálního předvrtání D <sub>min</sub>	23,5 mm
Celková délka L	250 mm
Upínací výška L <sub>2</sub>	18,9 mm
Úhel nastavení κ	93 stupeň
Ø stopky D <sub>s</sub>	20 mm
Norma	DIN 8024
Způsob použití	levý
Hloubka vnitřního soustružení do	8xD
Řezný materiál	TK
Vnitřní chlazení	ano
Použití	Podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	vyvrtávací tyč

---

## Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 8

269028 8

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX15

674248 TX15

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm

659957 500