

Garant**Vyvrtávací tyč HSS, pravý, Ø stopky / velikost destičky: 1216/07mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260332 1216/07
GTIN	4045197652935
Třída artiklu	21T

Technický popis

Vhodná vyměnitelná břitová destička	DC.. 0702..
Středové přesazení L ₃	11 mm
ISO kód držáku	AH1216M SDUCR/L07
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 7
Ø minimálního předvrtání D _{min}	19,5 mm
Šířka hrdla L ₄	12 mm
Délka hlavy L ₁	36 mm
Velikost destiček	7 mm
Celková délka L	150 mm
Upínací výška L ₂	15 mm
Úhel nastavení κ	93 stupeň
Užitná hloubka T	5 mm
Ø stopky D _s	16 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	pravý
Hloubka vnitřního soustružení do	5xD
Řezný materiál	HSS

Vnitřní chlazení	ano
Použití	podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	vyvrtávací tyč

Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 7	269028 7
PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500