

Garant**Vyvrtávací tyč HSS, levý, Ø stopky / velikost destičky: 16/07mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260329 16/07
GTIN	4045197652867
Třída artiklu	21T

Technický popis

Ø minimálního předvrtání D_{min}	20 mm
Délka hlavy L_1	30 mm
ISO kód držáku	AH16Q SDQCR/L07
Středové přesazení L_3	10 mm
Velikost destiček	7 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	DC.. 0702..
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 7
Celková délka L	180 mm
Upínací výška L_2	15 mm
Úhel nastavení κ	107,5 stupeň
Ø stopky D_s	16 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	levý
Hloubka vnitřního soustružení do	5xD
Řezný materiál	HSS
Vnitřní chlazení	ano
Použití	podélné soustružení, vnitřní

Druh produktu

vyvrtávací tyč

Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 7

269028 7

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX8

674248 TX8

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm

659957 500