

Garant**Vyvrtávací tyč HSS, levý, Ø stopky / velikost destičky: 25/11 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260333 25/11
GTIN	4045197653048
Třída artiklu	21T

Technický popis

Ø minimálního předvrtání D_{min}	32 mm
Velikost destiček	11 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 8
Délka vyložení L_1	125 mm
ISO kód držáku	AH25R SDUCR/L11
Vhodná vyměnitelná břitová destička	DC.. 11T3..
Středové přesazení L_3	16 mm
Celková délka L	200 mm
Upínací výška L_2	23 mm
Úhel nastavení κ	93 stupeň
Ø stopky D_s	25 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	levý
Hloubka vnitřního soustružení do	5xD
Řezný materiál	HSS
Vnitřní chlazení	ano
Použití	podélné soustružení, vnitřní

Druh produktu

vyvrtávací tyč

Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 8

269028 8

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX15

674248 TX15

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm

659957 500