

**Garant****Sada vyvrtávacích tyčí TK, pravý****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260324
GTIN	4045197652751
Třída artiklu	29W

**Technický popis**

Vhodná vyměnitelná břitová destička	DC.. 0702..
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 7
ISO kód držáku	E10K SDUCR/L07
ISO kód držáku	E12M SDUCR/L07
Upínací výška L <sub>2</sub>	9,6 mm
Upínací výška L <sub>2</sub>	11,6 mm
Středové přesazení L <sub>3</sub>	7 mm
Středové přesazení L <sub>3</sub>	9 mm
Ø minimálního předvrtání D <sub>min</sub>	12 mm
Ø minimálního předvrtání D <sub>min</sub>	15 mm
Celková délka L	125 mm
Celková délka L	150 mm
Norma	DIN 8024
Norma	Výrobní norma

Způsob použití	pravý
Hloubka vnitřního soustružení do	8×D
Řezný materiál	TK
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	vyvrtávací tyč

## Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 7	269028 7
Vyvrtávací tyč TK Ø stopky / velikost destičky 10/07 mm	260318 10/07
Vyvrtávací tyč TK Ø stopky / velikost destičky 12/07 mm	260318 12/07