


Garant**WN.G 060404, Typ: HU7305**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	252062 HU7305
GTIN	4045197667014
Třída artiklu	21G

Popis

WN.G 060404 HU7305 Typ: HU7305

Lamač třísek: AM

Tolerance: G

Hloubka řezu a_p : 0,5 - 5 mmPosuv f : 0,1 - 0,6 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 400 - 600 m/min

Technický popis

Rohový rádius	0,4 mm
Hlavní způsob použití	N
Lamač třísek	AM
Řezná rychlost v_c hlavní použití	400 - 600 m/min
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Hloubka řezu a_p	0,5 - 5 mm
Posuv f	0,1 - 0,6 mm/ot,

Typ	HU7305
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
Povlak	bez povlaku
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	WNGG 060404
Počet výměn/řezání	6
Tolerance	G
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení