

Garant**Vyvrtávací tyč TK, pravý, Ø stopky / velikost destičky: 8/07mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260318 8/07
GTIN	4045197652652
Třída artiklu	21T

Technický popis

Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 7
Ø minimálního předvrtání D_{min}	12,5 mm
Středové přesazení L_3	7,5 mm
Velikost destiček	7 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	DC.. 0702..
ISO kód držáku	E08K SDUCR/L07
Celková délka L	125 mm
Upínací výška L_2	7,6 mm
Úhel nastavení κ	93 stupeň
Ø stopky D_s	8 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	pravý
Hloubka vnitřního soustružení do	8xD
Řezný materiál	TK
Vnitřní chlazení	ano
Použití	Podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	vyvrtávací tyč

Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 7	269028 7
PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500