

Garant**Vyvrtávací tyč HSS, pravý, Ø stopky / velikost destičky: 16/07mm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 260332 16/07 |
| GTIN | 4045197652942 |
| Třída artiklu | 21T |

Technický popis

| | |
|--|------------------------------|
| Délka vyložení L ₁ | 80 mm |
| Vhodná vyměnitelná břitová destička | DC.. 0702.. |
| Velikost destiček | 7 mm |
| Ø minimálního předvrtání D _{min} | 20 mm |
| Středové přesazení L ₃ | 10 mm |
| ISO kód držáku | AH16Q SDUCR/L07 |
| Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 269028 7 |
| Celková délka L | 180 mm |
| Upínací výška L ₂ | 15 mm |
| Úhel nastavení κ | 93 stupeň |
| Ø stopky D _s | 16 mm |
| Norma | Výrobní norma |
| Způsob použití | pravý |
| Hloubka vnitřního soustružení do | 5×D |
| Řezný materiál | HSS |
| Vnitřní chlazení | ano |
| Použití | podélné soustružení, vnitřní |

Druh produktu

vyvrtávací tyč

Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 7

269028 7

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX8

674248 TX8

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm

659957 500