

Garant**Vyvrtávací tyč HSS, levý, Ø stopky / velikost destičky: 20/11 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260329 20/11
GTIN	4045197652874
Třída artiklu	21T

Technický popis

ISO kód držáku	AH20R SDQCR/L11
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 8
Ø minimálního předvrtání D_{min}	25 mm
Velikost destiček	11 mm
Délka hlavy L_1	40 mm
Středové přesazení L_3	12,5 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	DC.. 11T3..
Celková délka L	200 mm
Upínací výška L_2	18 mm
Úhel nastavení κ	107,5 stupeň
Ø stopky D_s	20 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	levý
Hloubka vnitřního soustružení do	5xD
Řezný materiál	HSS
Vnitřní chlazení	ano
Použití	podélné soustružení, vnitřní

Druh produktu

vyvrtávací tyč

Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX15

674248 TX15

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 8

269028 8

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm

659957 500