

Garant**Sada vyvrtávacích tyčí HSS, pravý****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260334
GTIN	4045197653055
Třída artiklu	29W

Technický popis

ISO kód držáku	AH1012K SDUCR/L07
ISO kód držáku	AH0810H SDUCR/L07
ISO kód držáku	AH1216M SDUCR/L07
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 7
Vhodná vyměnitelná břitová destička	DC.. 0702..
Upínací výška L ₂	9 mm
Upínací výška L ₂	11 mm
Upínací výška L ₂	15 mm
Ø minimálního předvrtání D _{min}	12,5 mm
Ø minimálního předvrtání D _{min}	15,5 mm
Ø minimálního předvrtání D _{min}	19,5 mm
Středové přesazení L ₃	7 mm
Středové přesazení L ₃	9 mm
Středové přesazení L ₃	11 mm

Délka hlavy L ₁	22 mm
Délka hlavy L ₁	28 mm
Délka hlavy L ₁	36 mm
Celková délka L	100 mm
Celková délka L	125 mm
Celková délka L	150 mm
Šířka hrdla L ₄	8 mm
Šířka hrdla L ₄	10 mm
Šířka hrdla L ₄	12 mm
Užitná hloubka T	5 mm
Užitná hloubka T	5 mm
Užitná hloubka T	5 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	pravý
Hloubka vnitřního soustružení do	5×D
Řezný materiál	HSS
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	vyvrtávací tyč

Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 7	269028 7
Vyvrtávací tyč HSS Ø stopky / velikost destičky 1012/07 mm	260332 1012/07
Vyvrtávací tyč HSS Ø stopky / velikost destičky 8/07 mm	260332 8/07
Vyvrtávací tyč HSS Ø stopky / velikost destičky 1216/07 mm	260332 1216/07
Vyvrtávací tyč HSS Ø stopky / velikost destičky 0810/07 mm	260332 0810/07