

HOLEX®**SNMG 120408 Sada à 10 ks, Typ: HBX020****Údaje o objednávce**

Číslo objednávky	251264 HBX020
GTIN	4045197664471
Třída artiklu	22D

Popis

SNMG 120408 Sada à 10 ks HBX020 Druh: HBX020

Lamač třísek: PM

Hloubka řezu a_p : 1 - 5 mmPosuv f : 0,1 - 0,5 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 80 - 300 m/min**Technický popis**

Hloubka řezu a_p	1 - 5 mm
Posuv f	0,1 - 0,5 mm/ot,
Lamač třísek	PM
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Rohový rádius	0,8 mm
Hlavní způsob použití	P
Druh	HBX020
Řezná rychlost v_c hlavní použití	80 - 300 m/min

Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
Série	Soustružnický držák QuickTurn
Série	Soustružnický držák eco
Série	Soustružnický držák
ISO kód vyměnitelná břitová destička	SNMG 120408
Počet výměn/řezání	8
Přiřazení vyměnitelných destiček	neutrální