

**Garant****Vyvrtávací tyč ocel, pravý, Ø stopky / velikost destičky: 16/07mm**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	260342 16/07
GTIN	4045197653086
Třída artiklu	21T

## Technický popis

ISO kód držáku	A16Q SDUCR/L07
Ø minimálního předvrtání $D_{min}$	20 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 7
Velikost destiček	7 mm
Středové přesazení $L_3$	11 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	DC.. 0702..
Celková délka L	180 mm
Upínací výška $L_2$	14 mm
Úhel nastavení $\kappa$	93 stupeň
Ø stopky $D_s$	16 mm
Norma	DIN 8024
Způsob použití	pravý
Hloubka vnitřního soustružení do	3×D
Vnitřní chlazení	ano
Použití	Podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	vyvrtávací tyč

---

**Příslušenství**

---

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 7

269028 7

---

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX8

674248 TX8

---

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm

659957 500