

**Garant****Vyvrtávací tyč HSS, pravý, Ø stopky / velikost destičky: 25/11 mm****Údaje o objednávce**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 260332 25/11  |
| GTIN           | 4045197652966 |
| Třída artiklu  | 21T           |

**Technický popis**

|  |                              |
|--|------------------------------|
| Ø minimálního předvrtání $D_{min}$           | 32 mm                        |
| ISO kód držáku                               | AH25R SDUCR/L11              |
| Délka vyložení $L_1$                         | 125 mm                       |
| Středové přesazení $L_3$                     | 16 mm                        |
| Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 269028 8                     |
| Velikost destiček                            | 11 mm                        |
| Vhodná vyměnitelná břitová destička          | DC.. 11T3..                  |
| Celková délka L                              | 200 mm                       |
| Upínací výška $L_2$                          | 23 mm                        |
| Úhel nastavení $\kappa$                      | 93 stupeň                    |
| Ø stopky $D_s$                               | 25 mm                        |
| Norma  | Výrobní norma                |
| Způsob použití                               | pravý                        |
| Hloubka vnitřního soustružení do             | 5xD                          |
| Řezný materiál                               | HSS                          |
| Vnitřní chlazení                             | ano                          |
| Použití                                      | podélné soustružení, vnitřní |

Druh produktu

vyvrtávací tyč

## Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX15

674248 TX15

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 8

269028 8

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm

659957 500