

Garant**Vyvrtávací tyč ocel, pravý, Ø stopky / velikost destičky: 20/11 mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	260342 20/11
GTIN	4045197653093
Třída artiklu	21T

Technický popis

Vhodná vyměnitelná břitová destička	DC.. 11T3..
Středové přesazení L ₃	13 mm
Velikost destiček	11 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 8
ISO kód držáku	A20R SDUCR/L11
Ø minimálního předvrtání D _{min}	25 mm
Celková délka L	200 mm
Upínací výška L ₂	18 mm
Úhel nastavení κ	93 stupeň
Ø stopky D _s	20 mm
Norma	DIN 8024
Způsob použití	pravý
Hloubka vnitřního soustružení do	3×D
Vnitřní chlazení	ano
Použití	Podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	vyvrtávací tyč

Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 8	269028 8
PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500