



KOMET® TwinKom® Základní těleso pro dvoubřitou vyvrtávací hlavu bez axiálního nastavení se stopkou ABS®, dlouhé, Ø Dmin – Ø Dmax: 39-53mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	236682 39-53
GTIN	4047109262034
Třída artiklu	24F

Popis

Provedení:

- Radiálně nastavitelné upínací držáky pro absolutní dvoubřitost umožňují také změnu funkce na stupňovitý nástroj pro větší hloubky řezu.
- Kompaktní konstrukce.
- Nastavitelná kulová tryska pro cílený vnitřní přívod chladicí kapaliny k břitům.
- Při hlubokých vyvrtávacích pracích slouží spirálové drážky k odvádění třísek.
- Kompatibilní s 1kanálovým chlazením minimálním množstvím kapaliny

Upozornění:

Držák a vyměnitelné břitové destičky objednávejte prosím zvlášť.

Další provedení a další velikosti s axiálním nastavováním na poptávku.

Příklad objednávky:

1xč. 236680 vel. 24–32 – Základní těleso pro dvoubřitvou vyvrtávací hlavu G01.

2xč. 236684 vel. 24–32 – Držák pro dvoubřitvou vyvrtávací hlavu.

10xč. 236520 vel. 18–010 – Vyměnitelné břitové destičky pro univerzální použití (v třídě BK8425).

Technický popis

Celková délka $L_{celk.}$	120 mm
Rozsah Ø D_{min} - D_{max}	39 - 53 mm
ABS® Ø stopky D_s	40 mm
Délka límce L_2	8 mm
Provedení	dlouhé

Technický list

Stopka	ABS
Otočení vrtáku	Vypouklé
Otočení vrtáku	Příčné vrtání
Otočení vrtáku	šikmo navrtat
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Vyvrtávací nástroj

Vhodné produkty

<https://www.hoffmann-group.com/CZ/cs/hom/p/236682-39-53>