

**Vyvrtačací tyč ocel, levý, Ø stopky / velikost destičky: 20/11 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260339 20/11
GTIN	4960664579648
Třída artiklu	25U

Popis**Provedení:**

Aerodynamický kanálek na třísky pro zlepšené odvádění třísek, snížený sklon k vibracím, stabilní obrábění.

Vnitřní chlazení: ano

Ø stopky D_s : 20 mm

ISO kód držáku: A20R SDUCR/L11

Úhel nastavení κ : 93 stupeň

Vhodná vyměnitelná břitová destička: DC.. 11T3..

Ø minimálního předvrtání D_{min} : 27 mm

Středové přesazení L_3 : 16,5 mm

Technický popis

Středové přesazení L_3	16,5 mm
ISO kód držáku	A20R SDUCR/L11
Velikost destiček	11 mm
Šroub pro vyměnitelné destičky	269022 3
Ø minimálního předvrtání D_{min}	27 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	DC.. 11T3..
Délka vyložení L_1	100 mm
Celková délka L	200 mm
Upínací výška L_2	19 mm
Úhel nastavení κ	93 stupeň

Ø stopky D _s	20 mm
Způsob použití	levý
Hloubka vnitřního soustružení do	5×D
Norma	DIN 8024
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	vyvrtávací tyč

Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx®, stopka E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Upínací šroub Typ 3	269022 3
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepule Maximální utahovací moment 500 cNm	659906 500