

Garant**Vyvrtávací tyč HSS, levý, Ø stopky / velikost destičky: 0810/07mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260333 0810/07
GTIN	4045197652973
Třída artiklu	21T

Technický popis

Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 7
Délka hlavy L ₁	22 mm
Šířka hrdla L ₄	8 mm
Ø minimálního předvrtání D _{min}	12,5 mm
ISO kód držáku	AH0810H SDUCR/L07
Vhodná vyměnitelná břitová destička	DC.. 0702..
Středové přesazení L ₃	7 mm
Velikost destiček	7 mm
Celková délka L	100 mm
Upínací výška L ₂	9 mm
Úhel nastavení κ	93 stupeň
Užitná hloubka T	5 mm
Ø stopky D _s	10 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	levý
Hloubka vnitřního soustružení do	5×D
Řezný materiál	HSS

Vnitřní chlazení	ano
Použití	podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	vyvrtávací tyč

Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 7	269028 7
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500