

Garant**Vyvrtačací tyč ocel, pravý, Ø stopky / velikost destičky: 25/11 mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	260342 25/11
GTIN	4045197653109
Třída artiklu	21T

Technický popis

ISO kód držáku	A25R SDUCR/L11
Vhodná vyměnitelná břitová destička	DC.. 11T3..
Ø minimálního předvrtání D_{min}	32 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 8
Velikost destiček	11 mm
Středové přesazení L_3	17 mm
Celková délka L	200 mm
Upínací výška L_2	24 mm
Úhel nastavení κ	93 stupeň
Ø stopky D_s	25 mm
Norma	DIN 8024
Způsob použití	pravý
Hloubka vnitřního soustružení do	3xD
Vnitřní chlazení	ano
Použití	Podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	vyvrtačací tyč

Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx®
TX15

674248 TX15

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 8

269028 8

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné
čepě Maximální utahovací moment 500 cNm

659957 500