

Garant**Vyvrtávací tyč ocel, pravý, Ø stopky / velikost destičky: 32/11 mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	260342 32/11
GTIN	4045197656049
Třída artiklu	21T

Technický popis

Ø minimálního předvrtání D_{min}	40 mm
ISO kód držáku	A32S SDUCR/L11
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 2
Vhodná vyměnitelná břitová destička	DC.. 11T3..
Podložka	269005 3
Středové přesazení L_3	22 mm
Velikost destiček	11 mm
Šroub podložky	269013 2
Celková délka L	250 mm
Upínací výška L_2	31 mm
Úhel nastavení κ	93 stupeň
Ø stopky D_s	32 mm
Norma	DIN 8024
Způsob použití	pravý
Hloubka vnitřního soustružení do	3xD
Vnitřní chlazení	ano
Použití	Podélné soustružení, vnitřní

Druh produktu

vyvrtávací tyč

Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 8

269028 8

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX15

674248 TX15

Podložka Typ 3

269005 3

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm

659957 500