



Základní těleso KOMET TwinKom® pro dvoubřitou vyvrtávací hlavu bez axiálního nastavování se stopkou ABS®, dlouhé, Ø D_{min} – Ø D_{max}: 64-91 mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	236682 64-91
GTIN	4047109262072
Třída artiklu	24F

Popis

Provedení:

- Radiálně nastavitelné upínací držáky pro absolutní dvoubřitost umožňují také změnu funkce na stupňovitý nástroj pro větší hloubky řezu.
- Kompaktní konstrukce.
- Nastavitelná kulová tryska pro cílený vnitřní přívod chladicí kapaliny k břitům.
- Při hlubokých vyvrtávacích pracích slouží spirálové drážky k odvádění třísek.
- Kompatibilní s 1kanálovým chlazením minimálním množstvím kapaliny

Upozornění:

Držák a vyměnitelné břitové destičky objednávejte prosím zvlášť.

Další provedení a další velikosti s axiálním nastavováním na poptávku.

Příklad objednávky:

1xč. 236680 vel. 24–32 – Základní těleso pro dvoubřitou vyvrtávací hlavu G01.

2xč. 236684 vel. 24–32 – Držák pro dvoubřitou vyvrtávací hlavu.

10xč. 236520 vel. 18–010 – Vyměnitelné břitové destičky pro univerzální použití (v třídě BK8425).

Technický popis

Celková délka L _{celk.}	155 mm
ABS® Ø stopky D _s	63 mm
Délka límce L ₂	13 mm
Rozsah Ø D _{min} -D _{max}	64 - 91 mm
Provedení	dlouhé

Stopka	ABS
Otočení vrtáku	Vypouklé
Otočení vrtáku	Příčné vrtání
Otočení vrtáku	šikmo navrtat
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Vyvtávací nástroj

Příslušenství

Držák KOMET TwinKom® pro dvoubřitou vyvtávací hlavu $\alpha = 90^\circ$ dokončování Držák 64-91	236688 64-91
Držák KOMET TwinKom® pro dvoubřitou vyvtávací hlavu $\alpha = 80^\circ$ hrubování Držák 64-91	236685 64-91
Držák KOMET TwinKom® pro dvoubřitou vyvtávací hlavu $\alpha = 90^\circ$ hrubování Držák 64-91	236686 64-91
Držák KOMET TwinKom® pro dvoubřitou vyvtávací hlavu $\alpha = 80^\circ$ hrubování Držák 64-91	236684 64-91