

Garant**Hydraulické upínací pouzdro performance Master Chuck, SK 40 krátké, Ø upnutí D1: 32mm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 302195 32 |
| GTIN | 4067263108283 |
| Třída artiklu | 31A |

Popis**Provedení:**

- **Vhodné zejména pro vysoce dynamické frézování.**
- **Optimalizovaná vnější kontura FEM (metoda konečných prvků) -> robustnost díky maximální tuhosti, delší životnost nástroje, vyšší objem odebraného materiálu za čas, vhodné pro všechny strategie obrábění.**
- **S otvorem pro čip RFID / Balluff.**
- **Axiální přestavení délky, dráha nastavení 10 mm.**
- **Lze použít redukční pouzdra.**
- **Teplotní odolnost až 170°C po dobu 4 hodin.**
- **Až 10x více upínacích operací v porovnání se standardním hydraulickým sklíčidlem.**
- **Velmi nízký utahovací moment upínacího šroubu – snadná manipulace.**
- **Patentovaný nový hydraulický upínací systém – Spolehlivá, trvalá prvotřídní obvodová házivost.**

Použití:

Univerzálně navrženo pro hrubovací a dokončovací operace. K upínání nástrojů s tolerancí stopky h6.

Rozsah dodávky:

Včetně klíče s šestihrannou příčnou rukojetí.

Zvláštní příslušenství:

Tažný čep (TČ) č. 308600 – 308806, upínací klíč pro tažný čep č. 308820 – 308835, redukční pouzdro č. 302135 – 302187.

Technický popis

| | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Upínací $\varnothing D_1$ | 32 mm |
| Vnější $\varnothing D$ | 62,5 mm |
| $\varnothing D_2$ | 58,5 mm |
| Délka vyložení rozměr A | 115 mm |
| L_3 | 51 mm |
| Upnutí | SK 40 krátké |
| Norma pro upínání | ISO 7388-1 |
| Tvar | ADB |
| Vnitřní chlazení | ano |
| Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min ⁻¹ |
| Obvodová házivost | $\leq 3 \mu\text{m}$ |
| Strategie obrábění | HPC |
| Strategie obrábění | HSC |
| Otvor Ballufchip | ano |
| Druh produktu | Hydraulické upínací pouzdro |