

**Garant****Soustružnický držák, pravý, Velikost stopky / destičky: 25/16mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	251406 25/16
GTIN	4045197650900
Třída artiklu	21T

**Technický popis**

Velikost stopky	25 mm
Délka hlavy L <sub>1</sub>	36 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	TN.. 1604..
Kolík	259049 6
Velikost destiček	16 mm
Upínka	259038 14
ISO kód držáku	MTJNR/L 2525M16
Sada šroubů	259023 2
Funkční šířka L <sub>4</sub>	32 mm
Podložka	259031 32
Celková délka L	150 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	pravý
Vnitřní chlazení	ne
Úhel nastavení κ	93 stupeň
Použití	Čelní soustružení

Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

### Příslušenství

Podložka Typ 32	259031 32
Kolík Typ 6	259049 6
PrecisionBit pro 6hran, 1/4 palce E 6,3 6hran 3 mm	674242 3
Upínka Typ 14	259038 14
Sada šroubů 10dílná Typ 2	259023 2
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepule Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500