

Garant GRIDLINE

Dílenský vozík Alcentara ToolCar ve speciální edici, 20×16G, Počet zásuvek: 7**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	914521 7
GTIN	4067263108566
Třída artiklu	90N

Popis**Provedení:**

Dílenský vozík ToolCar ve speciální edici je dodáván v antracitové barvě a jeho rukojeti a madla jsou potaženy kůží Alcantara. Vozík je vybaven bambusovou pracovní deskou ze zapuštěnou plaketou z nerezové oceli, na které je uvedeno běžné číslo vozu. Ve speciální edici je vyrobeno pouze 50 ks.

S centrálně uzamykatelnou přihrádkou na cennosti/boční přihrádkou. 100% plně výsuvná zásuvka s nosností 40 kg a se zajištěním pro jednotlivý výsuv. S bočními děrovanými stěnami \square 9×9 mm v rastru 37 mm pro držáky easyFix

Háčky, držáky a příslušenství děrované stěny.

Osazení:

Výška čela zásuvky: 75; 75; 75; 75; 125; 125; 200 mm

Rozsah dodávky:

Včetně rozdělení:

Na každou 75 mm zásuvku 1 dělicí příčka s drážkami č. 951510 vel. 75,
na každou 125 mm zásuvku 1 dělicí příčka s drážkami č. 951510 vel. 125.

Lakování:

Antracitová RAL 7016, práškově nanášený lak. **Rukojeti a madla s kůží Alcantara.**

Upozornění:

Pro zásuvky o výšce 200 mm jsou nyní vhodné také dělicí příčky s drážkami č. 951510 vel. 200, rovněž krajové příčky č. 951560 vel. 200 a zásuvné dělicí příčky č. 951741 – 951821 vždy ve vel. 200.

Další příslušenství a organizéry najdete ve skupině 95. Vhodné organizéry:

Krajové příčky s drážkami č. 951560 vel. 75; vel. 125 a vel. 200;

dělicí příčky s drážkami č. 951510 vel. 75; vel. 125 a vel. 200;

zásuvné dělicí příčky č. 951721 – 951821 vel. 75; č. 951731 – 951821 vel. 125 a č. 951741 – 951821 vel. 200.

Technický popis

Otvírání jednotlivých zásuvek	jednoruční
Hmotnost	87 kg
Hloubka	500 mm
Užitná hloubka zásuvek	400 mm
Užitná plocha zásuvek v G	20×16
Šířka	800 mm
Počet zásuvek	7
Řada	ToolCar
Řada	Dílenský vozík ToolCar
Užitná šířka zásuvek	500 mm
Užitná hloubka zásuvek v G	16
Výška	1000 mm
Užitná šířka zásuvky v G	20
Nosnost zásuvek / výsuvných den	40 kg
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	100 %
Výsuv zásuvky	Blokování výsuvu
Hoffmann rastr děrovaných stěn	9×9 mm
Užitná šířka × užitná hloubka zásuvek v G	20×16G
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Druh produktu	Dílenský vozík

Příslušenství

Krytka zámku pro GridLine Typ VA21	914227 VA21
Sada koleček pro dílenský vozík a pojízdný pracovní stůl Typ G	915567 G
Dělicí lišty s drážkamiHloubka 16G vhodné pro zásuvky s výškou čela 125 mm	951510 125
Dělicí lišty s drážkamiHloubka 16G vhodné pro zásuvky s výškou čela 75 mm	951510 75