



Základní těleso KOMET TwinKom® pro dvoubřitou vyvrtávací hlavu bez axiálního nastavování se stopkou ABS®, dlouhé, Ø Dmin – Ø Dmax: 109-167 mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	236682 109-167
GTIN	4047109262119
Třída artiklu	24F

Popis

Provedení:

- Radiálně nastavitelné upínací držáky pro absolutní dvoubřitost umožňují také změnu funkce na stupňovitý nástroj pro větší hloubky řezu.
- Kompaktní konstrukce.
- Nastavitelná kulová tryska pro cílený vnitřní přívod chladicí kapaliny k břitům.
- Při hlubokých vyvrtávacích pracích slouží spirálové drážky k odvádění třísek.
- Kompatibilní s 1kanálovým chlazením minimálním množstvím kapaliny

S axiálním nastavováním.

Upozornění:

Držák a vyměnitelné břitové destičky objednávejte prosím zvlášť.

Další provedení a další velikosti s axiálním nastavováním na poptávku.

Příklad objednávky:

1×č. 236680 vel. 24–32 – Základní těleso pro dvoubřitou vyvrtávací hlavu G01.

2×č. 236684 vel. 24–32 – Držák pro dvoubřitou vyvrtávací hlavu.

10×č. 236520 vel. 18–010 – Vyměnitelné břitové destičky pro univerzální použití (v třídě BK8425).

Vnitřní chlazení: ano

Celková délka $L_{\text{celk.}}$: 175 mm

ABS® Ø stopky D_s : 80 mm

Technický popis

Celková délka $L_{\text{celk.}}$	175 mm
ABS® Ø stopky D_s	80 mm

Rozsah $\varnothing D_{\min}$ - D_{\max}	109 - 167 mm
Provedení	dlouhé
Stopka	ABS
Otočení vrtáku	Vypouklé
Otočení vrtáku	Příčné vrtání
Otočení vrtáku	šikmo navrtat
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Vyvrtačací nástroj