



**Základní těleso KOMET TwinKom® pro dvoubřitou vyvrtávací hlavu bez axiálního nastavování se stopkou ABS®, krátké, Ø Dmin – Ø Dmax: 83-124mm**



## Údaje o objednávce

Artikové číslo	236680 83-124
GTIN	4047109262089
Třída artiklu	24F

## Popis

### Provedení:

- Radiálně nastavitelné upínací držáky pro absolutní dvoubřitost umožňují také změnu funkce na stupňovitý nástroj pro větší hloubky řezu.
- Kompaktní konstrukce.
- Nastavitelná kulová tryska pro cílený vnitřní přívod chladicí kapaliny k břitům.
- Při hlubokých vyvrtávacích pracích slouží spirálové drážky k odvádění třísek.
- Kompatibilní s 1 kanálovým chlazením minimálním množstvím kapaliny

### Upozornění:

**Držák a vyměnitelné břitové destičky objednávejte prosím zvlášť.**

Další provedení a další velikosti s axiálním nastavováním na poptávku.

### Příklad objednávky:

1xč. 236680 vel. 24–32 – Základní těleso pro dvoubřitou vyvrtávací hlavu G01.

2xč. 236684 vel. 24–32 – Držák pro dvoubřitou vyvrtávací hlavu.

10xč. 236520 vel. 18–010 – Vyměnitelné břitové destičky pro univerzální použití (v třídě BK8425).

## Technický popis

Rozsah Ø D <sub>min</sub> -D <sub>max</sub>	83 - 124 mm
ABS® Ø stopky D <sub>s</sub>	63 mm
Celková délka L <sub>celk.</sub>	70 mm

Provedení	krátké
Stopka	ABS
Otočení vrtáku	Vypouklé
Otočení vrtáku	Příčné vrtání
Otočení vrtáku	šikmo navrtat
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Vyvrtačací nástroj