



## Základní těleso KOMET TwinKom® pro dvoubřitou vyvrtávací hlavu bez axiálního nastavování se stopkou ABS®, krátké, Ø Dmin – Ø Dmax: 109-167mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	236680 109-167
GTIN	4047109262102
Třída artiklu	24F

### Popis

#### Provedení:

- Radiálně nastavitelné upínací držáky pro absolutní dvoubřitost umožňují také změnu funkce na stupňovitý nástroj pro větší hloubky řezu.
- Kompaktní konstrukce.
- Nastavitelná kulová tryska pro cílený vnitřní přívod chladicí kapaliny k břitům.
- Při hlubokých vyvrtávacích pracích slouží spirálové drážky k odvádění třísek.
- Kompatibilní s 1kanálovým chlazením minimálním množstvím kapaliny

S axiálním nastavováním.

#### Upozornění:

**Držák a vyměnitelné břitové destičky objednávejte prosím zvlášť.**

Další provedení a další velikosti s axiálním nastavováním na poptávku.

#### Příklad objednávky:

1xč. 236680 vel. 24–32 – Základní těleso pro dvoubřitou vyvrtávací hlavu G01.

2xč. 236684 vel. 24–32 – Držák pro dvoubřitou vyvrtávací hlavu.

10xč. 236520 vel. 18–010 – Vyměnitelné břitové destičky pro univerzální použití (v třídě BK8425).

Vnitřní chlazení: ano

Celková délka  $L_{\text{celk.}}$ : 90 mm

ABS® Ø stopky  $D_s$ : 80 mm

### Technický popis

ABS® Ø stopky $D_s$	80 mm
Ø rozsahu $D_{min}$ - $D_{max}$	109 - 167 mm
Celková délka $L_{celk.}$	90 mm
Provedení	krátké
Stopka	ABS
Otočení vrtáku	Vypouklé
Otočení vrtáku	Příčné vrtání
Otočení vrtáku	šikmo navrtat
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Vyvrtačací nástroj