

**WNMG 080412, Typ: CA510****Údaje o objednávkce**

Artikové číslo	252116 CA510
GTIN	4960664700493
Třída artiklu	25E

**Popis**

WNMG 080412 CA510 Typ: CA510

Lamač třísek: PS

Tolerance: M

Hloubka řezu  $a_p$ : 1 - 3,8 mmPosuv  $f$ : 0,15 - 0,6 mm/ot,Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 80 - 450 m/min**Technický popis**

Podmínky řezu	kontinuální
Hlavní způsob použití	P
Posuv $f$	0,15 - 0,6 mm/ot,
Rohový rádius	1,2 mm
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	80 - 450 m/min
Lamač třísek	PS
Hloubka řezu $a_p$	1 - 3,8 mm

Typ	CA510
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	WNMG 080412
Počet výměn/řezání	6
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení