

**WN.G 080408, Typ: CA510**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	252114 CA510
GTIN	4960664700486
Třída artiklu	25E

Popis

WNMG 080408 CA510 Typ: CA510

Lamač třísek: PS

Tolerance: M

Hloubka řezu a_p : 1 - 3,8 mmPosuv f : 0,15 - 0,6 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 80 - 450 m/min

Technický popis

Podmínky řezu	kontinuální
Řezná rychlost v_c hlavní použití	80 - 450 m/min
Hloubka řezu a_p	1 - 3,8 mm
Hlavní způsob použití	P
Lamač třísek	PS
Rohový rádius	0,8 mm
Posuv f	0,15 - 0,6 mm/ot,

Typ	CA510
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	WNMG 080408
Počet výměn/řezání	6
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení