



Prodloužení pro závitník, Typ: 1L



Údaje o objednávce

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 338405 1L |
| GTIN | 4067263108122 |
| Třída artiklu | 32H |

Popis

Provedení:

- **Dlouhá resp. prodloužená verze.**
- **Přední konec prodloužení má tvar kleštiny. Dotážením vroubkované upínací matice rukou se kleština upne se závitníkem.**
- **Přenos krouticího momentu je realizován pomocí čtyřhranu.**
- **Zadní konec prodloužení odpovídá DIN, takže prodloužení může být uchyceno v rychlovýměnných vložkách nebo upínacích kleštinách ER se čtyřhranem.**

Použití:

Pro řezání závitu na obtížně přístupných místech, jako např. v hlubokých vybráních, osazeních, rušivých hranách na přípravcích, extrémně hluboko položených vnitřních závitů nebo bezprostředně u stěny odlitků.

Upozornění:

Alternativně na poptávku dostupné šestihranné kleštiny k upevnění závitníku.

Technický popis

| | |
|--|-----------|
| Prodloužení $\varnothing D_3$ | 6 mm |
| Prodloužení $\varnothing D_4$ | 6,1 mm |
| Pro jmenovitý \varnothing závitu d_1 DIN 371 | M2 – M2,6 |
| Prodloužení L_2 | 70 mm |
| Pro jmenovitý \varnothing závitu d_1 DIN 374/376 | M4 |
| Prodloužení K_2 | 4,9 mm |
| Pro upínací délku l_1 | 22 mm |

| | |
|---------------------------------------|-------------|
| Pro \varnothing stopky závitu d_2 | 2,8 mm |
| Pro čtyřhran K_1 | 2,1 mm |
| Prodloužení L_3 | 230 mm |
| Druh produktu | Prodloužení |