



Prodloužení pro závitník, Typ: 1



Údaje o objednávce

Artikové číslo	338405 1
GTIN	4067263108115
Třída artiklu	32H

Popis

Provedení:

- Dlouhá resp. prodloužená verze.
- Přední konec prodloužení má tvar kleštiny. Dotážením vroubkované upínací matice rukou se kleština upne se závitníkem.
- Přenos krouticího momentu je realizován pomocí čtyřhranu.
- Zadní konec prodloužení odpovídá DIN, takže prodloužení může být uchyceno v rychlovýměnných vložkách nebo upínacích kleštinách ER se čtyřhranem.

Použití:

Pro řezání závitu na obtížně přístupných místech, jako např. v hlubokých vybráních, osazeních, rušivých hranách na přípravcích, extrémně hluboko položených vnitřních závitů nebo bezprostředně u stěny odlitků.

Upozornění:

Alternativně na poptávku dostupné šestihranné kleštiny k upevnění závitníku.

Technický popis

Pro \varnothing stopky závitu d_2	2,8 mm
Prodloužení L_3	130 mm
Pro čtyřhran K_1	2,1 mm
Pro jmenovitý \varnothing závitu d_1 DIN 371	M2 – M2,6
Prodloužení L_2	60 mm
Prodloužení K_2	4,9 mm
Prodloužení $\varnothing D_4$	6,1 mm

Prodloužení $\varnothing D_3$	6 mm
Pro jmenovitý \varnothing závit d_1 DIN 374/376	M4
Pro upínací délku l_1	22 mm
Druh produktu	Prodloužení