



Prodloužení pro závitník, Typ: 2



Údaje o objednávce

Artikové číslo	338405 2
GTIN	4067263108139
Třída artiklu	32H

Popis

Provedení:

- **Dlouhá resp. prodloužená verze.**
- **Přední konec prodloužení má tvar kleštiny. Dotažením vroubkované upínací matice rukou se kleština upne se závitníkem.**
- **Přenos krouticího momentu je realizován pomocí čtyřhranu.**
- **Zadní konec prodloužení odpovídá DIN, takže prodloužení může být uchyceno v rychlovýměnných vložkách nebo upínacích kleštinách ER se čtyřhranem.**

Použití:

Pro řezání závitu na obtížně přístupných místech, jako např. v hlubokých vybráních, osazeních, rušivých hranách na přípravcích, extrémně hluboko položených vnitřních závitů nebo bezprostředně u stěny odlitků.

Upozornění:

Alternativně na poptávku dostupné šestihranné kleštiny k upevnění závitníku.

Technický popis

Prodloužení K ₂	4,9 mm
Prodloužení L ₂	60 mm
Pro jmenovitý Ø závitu d ₁ DIN 374/376	M4,5 – M5
Pro jmenovitý Ø závitu d ₁ DIN 371	M3
Prodloužení Ø D ₃	6 mm
Prodloužení Ø D ₄	7,5 mm
Prodloužení L ₃	130 mm

Pro upínací délku l_1	23 mm
Pro čtyřhran K_1	2,7 mm
Pro $\varnothing$ stopky závitu d_2	3,5 mm
Druh produktu	Prodloužení