



## Prodloužení pro závitník, Typ: 3L



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	338405 3L
GTIN	4067263108160
Třída artiklu	32H

### Popis

#### Provedení:

- Dlouhá resp. prodloužená verze.
- Přední konec prodloužení má tvar kleštiny. Dotážením vroubkované upínací matice rukou se kleština upne se závitníkem.
- Přenos krouticího momentu je realizován pomocí čtyřhranu.
- Zadní konec prodloužení odpovídá DIN, takže prodloužení může být uchyceno v rychlovýměnných vložkách nebo upínacích kleštinách ER se čtyřhranem.

#### Použití:

Pro řezání závitu na obtížně přístupných místech, jako např. v hlubokých vybráních, osazeních, rušivých hranách na přípravcích, extrémně hluboko položených vnitřních závitů nebo bezprostředně u stěny odlitků.

#### Upozornění:

Alternativně na poptávku dostupné šestihranné kleštiny k upevnění závitníku.

### Technický popis

Pro upínací délku $l_1$	23 mm
Pro $\varnothing$ stopky závitu $d_2$	4,5 mm
Pro čtyřhran $K_1$	3,4 mm
Pro jmenovitý $\varnothing$ závitu $d_1$ DIN 371	M4
Prodloužení $\varnothing D_4$	8,4 mm
Prodloužení $L_2$	70 mm
Pro jmenovitý $\varnothing$ závitu $d_1$ DIN 374/376	M6

Prodloužení K <sub>2</sub>	4,9 mm
Prodloužení Ø D <sub>3</sub>	6 mm
Prodloužení L <sub>3</sub>	230 mm
Druh produktu	Prodloužení