



Prodloužení pro závitník, Typ: 7



Údaje o objednávce

Artikové číslo	338405 7
GTIN	4067263108931
Třída artiklu	32H

Popis

Provedení:

- **Dlouhá resp. prodloužená verze.**
- **Přední konec prodloužení má tvar kleštiny. Dotažením vroubkované upínací matice rukou se kleština upne se závitníkem.**
- **Přenos krouticího momentu je realizován pomocí čtyřhranu.**
- **Zadní konec prodloužení odpovídá DIN, takže prodloužení může být uchyceno v rychlovýměnných vložkách nebo upínacích kleštinách ER se čtyřhranem.**

Použití:

Pro řezání závitu na obtížně přístupných místech, jako např. v hlubokých vybráních, osazeních, rušivých hranách na přípravcích, extrémně hluboko položených vnitřních závitů nebo bezprostředně u stěny odlitků.

Upozornění:

Alternativně na poptávku dostupné šestihranné kleštiny k upevnění závitníku.

Technický popis

Pro jmenovitý $\varnothing$ závitu d_1 DIN 374/376	M12
Pro upínací délku l_1	31 mm
Prodloužení $\varnothing D_3$	9 mm
Prodloužení L_3	130 mm
Prodloužení L_2	60 mm
Prodloužení $\varnothing D_4$	15 mm
Pro $\varnothing$ stopky závitu d_2	9 mm

Pro jmenovitý Ø závitu d ₁ DIN 371	M9
Pro čtyřhran K ₁	7 mm
Prodloužení K ₂	7 mm
Druh produktu	Prodloužení