

**HOLEX®****WNMG 080408 Sada à 10 ks, Typ: HBX020****Údaje o objednávce**

Číslo objednávky	252138 HBX020
GTIN	4045197665867
Třída artiklu	22D

**Popis**

WNMG 080408 Sada à 10 ks HBX020 Druh: HBX020

Lamač třísek: PM

Hloubka řezu  $a_p$ : 1 - 5 mmPosuv  $f$ : 0,1 - 0,5 mm/ot,Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 80 - 300 m/min**Technický popis**

Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	80 - 300 m/min
Lamač třísek	PM
Hlavní způsob použití	P
Posuv $f$	0,1 - 0,5 mm/ot,
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Hloubka řezu $a_p$	1 - 5 mm
Druh	HBX020

Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
Série	Vyvtávací hlava
Série	Soustružnický držák
Série	Vyvtávací tyč
Série	Soustružnický držák QuickTurn
Série	Soustružnický držák eco-QT / eco
ISO kód vyměnitelná břitová destička	TCMT 16T308
Počet výměn/řezání	6
Přiřazení vyměnitelných destiček	neutrální